

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M10X40



Objednací číslo 04108.100.040

Značka -

UBB 955351408260

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849624

BAL. od 100 Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	40
Třída	12.9
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

### Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

### Technický náčrt

