FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M12X90

Objednací číslo	04108.120.090
Značka	-
UBB	955351409417
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849747
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	90 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

Technický nákres

