FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M16X60

Objednací číslo	04108.160.060
Značka	-
UBB	955351410555
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849853
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	60 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Technický nákres

