

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M16X130

Objednací číslo	04108.160.130
Značka	-
UBB	955351411215
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849921
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	130 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Technický náčrt

