

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M16X140

Objednací číslo	04108.160.140
Značka	-
UBB	955351411397
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849938
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	140 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Technický náčrt

