

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M16X160

Objednací číslo	04108.160.160
Značka	-
UBB	955351411470
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849945
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	160 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

Technický náčrtek

