FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M20X160

Objednací číslo	04108.200.160
Značka	-
UBB	955351164046
UNSPSC	31161620
EAN	8715493356214
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	160 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

Technický nákres

