

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M6X40

Objednací číslo	04110.060.040
Značka	-
UBB	952351916244
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117243
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Technický náčrt

