

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M10X80

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 04110.100.080     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 954351349293      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715492117557     |
| BAL. od 100     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Průměr           | M10               |
| Délka            | 80 mm             |
| Třída            | 10.9              |
| Typ drážky       | Šestihran         |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava |
| Materiál         | Ocel              |
| Směr závitů      | Pravý             |
| Povrchová úprava | Bez PU            |
| Závit            | Metrický závit    |

Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technická specifikace

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M10 |
| k      | 6.4 |
| L (mm) | 80  |
| P      | 1.5 |
| s      | 17  |

### Technický náčrtek

