

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M14X30

Objednací číslo	04110.140.030
Značka	-
UBB	950351331646
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117755
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	30 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	2
s	22

Technický náčrt

