

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M16X40

Objednací číslo	04110.160.040
Značka	-
UBB	950351332222
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117908
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	40 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

Technický náčrtek

