

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M18X45

Objednací číslo	04110.180.045
Značka	-
UBB	953351870928
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118066
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	45 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	45
P	2.5
s	27

Technický náčrt

