

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M20X50

Objednací číslo	04110.200.050
Značka	-
UBB	950351332719
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118127
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	50 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	2.5
s	30

Technický náčrt

