FABORY

# Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M20X60

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 04110.200.060 |
| Značka | - |
| UBB | 950351332891 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492118141 |
| BAL. od 25 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M20 |
| Délka | 60 mm |
| Třída | 10.9 |
| Typ drážky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Bez PU |
| Závit | Metrický závit |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

## Standardy

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1568 |
| ISO | 4017 |
| DIN | 933 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 60 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Technický nákres

