

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M20X120

Objednací číslo	04110.200.120
Značka	-
UBB	951351638303
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118196
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	120 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30

Technický náčrt

