

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M22X60

Objednací číslo	04110.220.060
Značka	-
UBB	954351388549
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118233
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Délka	60 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M22
k	14
L (mm)	60
P	2.5
s	32

Technický náčrt

