

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M24X100

Objednací číslo	04110.240.100
Značka	-
UBB	950351964925
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118363
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	100 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Technický náčrtek

