

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12

Objednací číslo	04113.060.012
Značka	-
UBB	952351670619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118585
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	12 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Dacromet 500 LC Grade A
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Technický náčrt

