

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M6X25

Objednací číslo	04115.060.025
Značka	-
UBB	500648314697
UNSPSC	31161620
EAN	8717077236196
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	25 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technický náčrtek

