

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M8X16

Objednací číslo	04115.080.016
Značka	-
UBB	500648315504
UNSPSC	31161620
EAN	8717077236288
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	16 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	16
P	1.25
s	13

Technický náčrt

