

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M36X60

Objednací číslo	04115.360.060
Značka	-
UBB	500648333580
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238084
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M36
Délka	60 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	60
P	4
s	55

Technický náčrt

