

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M36X70

Objednací číslo	04115.360.070
Značka	-
UBB	500648333663
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238091
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M36
Délka	70 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	70
P	4
s	55

Technický náčrt

