



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 10.9 M3X16

Objednací číslo	07015.030.016
Značka	-
UBB	500645040584
UNSPSC	31161605
EAN	8717077053694
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	16 mm
Třída	10.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1

Technická specifikace

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Plný závit L ≤	20
k (max.)	3
L (mm)	16
P	0.5

Technický náčrt



