



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M3X8

Objednací číslo	07060.030.008
Značka	-
UBB	952351144102
UNSPSC	31161605
EAN	8715492055637
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	8 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762

Technická specifikace

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Plný závit L ≤	20
k (max.)	3
L (mm)	8
P	0.5
s	2.5

Technický náčrt

