



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X16

Objednací číslo	07065.050.016
Značka	-
UBB	500577360489
UNSPSC	31161605
EAN	8715494328890
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	16 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technická specifikace

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	16

Technický náčrt



