



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M5X65

Objednací číslo	07160.050.065
Značka	-
UBB	500645094953
UNSPSC	31161605
EAN	8717077059375
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	65 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technická specifikace

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	65
P	0.8
s	4

Technický náčrt

