

Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M6X20

Objednací číslo 08070.060.020

Značka -

UBB 500645150540

UNSPSC 31161612

EAN 8717077055964

BAL. od 500 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	20 mm
Třída	4.6
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Standardy

DIN 604/555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	12.55
g (max.)	2.5
k	4
L (mm)	20
m	5

Technický náčrt



P	1
s	10
α (min.)	90

FABORY