
FABORY



Šroub s plochou zapuštěnou **hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M6X40**

Objednací číslo	08070.060.040
Značka	-
UBB	500645150961
UNSPSC	31161612
EAN	8717077056008
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	4.6
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Standardy

DIN	604/555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	12.55
g (max.)	2.5
k	4
L (mm)	40
m	5

Technický nákres



P	1
s	10
α (min.)	90