

Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M16X130

Objednací číslo	08070.160.130
Značka	-
UBB	500644845330
UNSPSC	31161612
EAN	8717077033085
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	130 mm
Třída	4.6
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Standardy

DIN	604/555
-----	---------

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	32.8
g (max.)	4.2
k	9
L (mm)	130

Technický náčrt



m	13
P	2
s	24
α (min.)	90

FABORY