

Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M20X40

Objednací číslo	08070.200.040
Značka	-
UBB	500644845413
UNSPSC	31161612
EAN	8717077033092
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	40 mm
Třída	4.6
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Standardy

DIN	604/555
-----	---------

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
dk (max.)	32.8
g (max.)	5.4
k	11.5
L (mm)	40

Technický náčrt



m	16
P	2.5
s	30
α (min.)	60

FABORY