FABORY



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B7 - Gr.2H 3 Inch X800 (31.1/2)

Objednací číslo	22090.762.800
Značka	-
UBB	500578525551
UNSPSC	31161619
EAN	8715494384988
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 Inch
Délka	800 mm
Třída	Gr.B7 - Gr.2H
Materiál	Ocel
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	8 Unified National
Závitů na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standardy

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Technická specifikace

B	4.625
L (mm)	800

Technický nákres

M 75

FABORY

