



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X335 (13.1/4)

Objednací číslo 22330.285.336

Značka -

UBB 500578919671

UNSPSC 31161619

EAN 8715494424714

BAL. od 1 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.1/8 Inch
Délka	335 mm
Třída	Gr.L7 - Gr.4
Materiál	Ocel
Technický materiál	ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	8 Unified National
Závitů na palec	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually.

Standardy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

FABORY It is advised to
use Grade 7 nuts
instead.

Technická specifikace

B	1.8125
L (mm)	335
M	28.2

Technický náčrt

