



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X415 (16.1/4)

Objednací číslo 22330.285.412

Značka -

UBB 500578920315

UNSPSC 31161619

EAN 8715494424783

BAL. od 1 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Průměr             | 1.1/8 Inch            |
| Délka              | 415 mm                |
| Třída              | Gr.L7 - Gr.4          |
| Materiál           | Ocel                  |
| Technický materiál | ASTM A320 - ASTM A194 |
| Směr závitů        | Pravý                 |
| Povrchová úprava   | Bez PU                |
| Závit              | 8 Unified National    |
| Závitů na palec    | 8                     |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually.

### Standardy

|      |               |
|------|---------------|
| BS   | ≈4882         |
| ASTM | A193/A194     |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

**FABORY** It is advised to  
use Grade 7 nuts  
instead.

## Technická specifikace

|        |        |
|--------|--------|
| B      | 1.8125 |
| L (mm) | 415    |
| M      | 28.2   |

## Technický náčrt

