FABORY



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1.5/8X545 (21.1/2)

Objednací číslo	22330.412.546
Značka	-
UBB	500578949124
UNSPSC	31161619
EAN	8715494416900
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.5/8 Inch
Délka	545 mm
Třída	Gr.L7 - Gr.4
Materiál	Ocel
Technický materiál	ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	8 Unified National
Závitů na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually.

Standardy

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Technická specifikace

B	2.5625
L (mm)	545
M	40.5

Technický nákres

