



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 7/8X270 (10.5/8)

Objednací číslo 22534.222.270

Značka -

UBB 500578993171

UNSPSC 31161619

EAN 8715494412216

BAL. od 1 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	7/8 Inch
Délka	270 mm
Třída	Gr.B8 - Gr.8
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	9
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standardy

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Technická specifikace

B	1.4375
L (mm)	270

Technický náčrtek

