



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 7/8X275 (10.3/4)

Objednací číslo	22534.222.273
Značka	-
UBB	500578993254
UNSPSC	31161619
EAN	8715494412223
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	7/8 Inch
Délka	275 mm
Třída	Gr.B8 - Gr.8
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	9
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standardy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technická specifikace

B	1.4375
L (mm)	275

Technický náčrt

