FABORY



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/8X230 (9)

Objednací číslo	22539.285.228
Značka	-
UBB	500578135245
UNSPSC	31161619
EAN	8715494320863
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.1/8 Inch
Délka	230 mm
Třída	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Závit	8 Unified National
Závitů na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standardy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Technická specifikace

B	1.8125
L (mm)	230
M	28.2

Technický nákres

FABORY

