FABORY



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X5

Objednací číslo	24520.020.005
Značka	-
UBB	950353111178
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629661
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	5 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈1207
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	5
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technický nákres