

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X6



Objednací číslo	24520.020.006
Značka	-
UBB	950353111251
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629678
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M2
Délka (L) (mm)	6
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Technická specifikace

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	3.8
Plný závit $L \leq$	30
k (max.)	1.3
n	0.5
P	0.40
t (min.)	0.5

Technický náčrt

