



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X12

Objednací číslo	24520.020.012
Značka	-
UBB	950353111582
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629708
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈1207
BS	≈4183
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
NEN	≈1602

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	12
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technický náčrt