FABORY



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X16

Objednací číslo	24520.020.016
Značka	-
UBB	950353111665
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629722
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-127
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NEN	≈1602
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	16
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technický nákres