FABORY



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X18

Objednací číslo	24520.020.018
Značka	-
UBB	500645191635
UNSPSC	31161504
EAN	8717077069794
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	18 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	18
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technický nákres