



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X20

Objednací číslo	24520.020.020
Značka	-
UBB	950353111749
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629739
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	20
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technický náčrt