



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M5X100

Objednací číslo	24520.050.100
Značka	-
UBB	950353118850
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630841
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	100 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈1602
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
ISO	≈1207

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	100
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Technický nákres