



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X12

Objednací číslo	24520.060.012
Značka	-
UBB	950353119197
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630872
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-127
BS	≈4183
ISO	≈1207
NEN	≈1602
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt