

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M8X10



Objednací číslo	24520.080.010
Značka	-
UBB	950353120575
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631121
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	10
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	84
NF	E25-127
BS	4183
ASME	B18.6.7M
ISO	1207

Technická specifikace

d_k	13
Plný závit $L \leq$	40
k	5
n	2
P	1.25

Technický náčrt

