FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M2X4

Objednací číslo	24540.020.004
Značka	-
UBB	950353128750
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632432
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	4 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	4
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technický nákres

