

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M2X20



Objednací číslo	24540.020.020
Značka	-
UBB	950353129410
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632524
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M2
Délka (L) (mm)	20
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4183
ASME	B18.6.7M
DIN	963 A
NF	E25-123
ISO	2009

Technická specifikace

d_k	3.8
Plný závit $L \leq$	18
k (max.)	1.2
n	0.5
P	0.40

Technický náčrtek

