FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M2X25

Objednací číslo	24540.020.025
Značka	-
UBB	950353129584
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632531
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	25 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	25
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technický nákres

