



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M2,5X14

Objednací číslo	24540.025.014
Značka	-
UBB	950353878776
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632654
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2.5
Délka	14 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Plný závit L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	14
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technický náčrt

